



More information on the website  
radwag.com/es/info,w1,Q67

## Balanza de precisión WTC 200



Balanza de precisión WTC 200

## Funciones



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory

## Datos técnicos

|                               | Balanza de precisión WTC 200      |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Metrological parameters       |                                   |
| Maxima capacidad              | 200 g                             |
| Legibilidad [d]               | 0,001 g                           |
| Rango de tara                 | -200 g                            |
| Repetibilidad                 | 0,002 g                           |
| Linealidad                    | ±0,004 g                          |
| Tiempo de estabilización      | 2 s                               |
| Calibración                   | externa                           |
| Physical parameters           |                                   |
| Sistema de nivelación         | manual                            |
| Pantalla                      | LCD (con retroiluminación)        |
| Dimensión de platillo         | ø100 mm                           |
| Dimensiones de embalaje       | 330×230×140 mm                    |
| Masa neto                     | 1,3 kg                            |
| Masa bruto                    | 2 kg                              |
| Communication interface       |                                   |
| Conectividad                  | 2×RS232, USB-A, USB-B             |
| Electrical parameters         |                                   |
| Alimentación                  | 100 ÷ 240 V AC 50/60 Hz + batería |
| Consumo máximo de potencia    | 6 W                               |
| Horas de trabajo con baterías | 15 horas (el tiempo promedio)     |
| Environmental conditions      |                                   |
| Temperatura de trabajo        | +15 ÷ +30 °C                      |

La repetibilidad se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.

El tiempo de estabilización depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.



## Accesorios

Impresoras de recibos

Cables de corriente desde mechero de automóvil

Cables RS 232, RS 485

Cables RS 232 (Bascula a Impresora EPSON)

## Programas

RAD KEY

Controlador LabVIEW "Radwag Balances & Scales"

R-LAB



RW Tool

R Panel

Editor de Balanzas 2.0

## Dimensiones de aparato

Balanza de precisión WTC 200



WTC, d = 0.001 g